

SiCare IR Quickphone*



*telefonieren
per
SiCare-
Sprachfern-
bedienung.

SiCare:

Lieferumfang		
SiCare IR Quickphone - IR Telefon TAE-Anschlusskabel (3 Meter) Aufsteckbares Tastaturgitter (Wahlhilfe) Bedienungsanleitung 5 Batterien		
Lieferumfang		
SiCare IR Quickphone f - IR Telefon mit Funknotruf Funk-Handsender mit Kordel TAE-Anschlusskabel (3 Meter) Aufsteckbares Tastaturgitter (Wahlhilfe) Bedienungsanleitung 5 Batterien		
Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer
SiCare IR Quickphon	Schnurgebundenes, ergonomisches Großstastentelefon mit Infrarot-Empfänger. Das Telefon kann mit SiCare Fernbedienungen bedient werden.	10-319x-01-04-xx
SiCare IR Quickphon f	Quickphon f besitzt eine Funk-Notruffunktion. Der Funknotruf wird über die europäische Hausnotruffrequenz 869,2 MHz gesendet.	10-319x-02-04-xx
SiCare Quickphon	Preise für weitere Varianten der Spezial- und Großstastentelefone schicken wir Ihnen gerne auf Anfrage.	

Ingenieurbüro Dr. Elisabeth Seveke

www.Computer-fuer-Behinderte.de

SiCare IR Quickphone*



*telefonieren
per
SiCare-
Sprachfern-
bedienung.

SiCare:

Technische Informationen:

Eingehende Anrufe

- Anzeige der Rufnummer bei Anruf (CLIP)
(Funktion muss durch Netzbetreiber unterstützt bzw. freigeschaltet werden)
- Tonrufmelodie (10 Varianten) einstellbar
- Tonruflautstärke einstellbar (Schieberegler)
- Ruhe vor dem Telefon (Tonruf aus)
- Opt. Rufanzeige durch Blitzlicht (ein-/aus)
- Tonrufsperrliste (10 Einträge)
- Tonruffreigabeliste (10 Einträge)

Während eines Gespräches

- Hörer hörgerätetauglich
- Lautsprecher- und Hörerlautstärke einstellbar (Schieberegler)
- Hörerlautstärke extra laut einstellbar
- Memofunktion zum Mitschneiden von kurzen Gesprächspassagen (ca. 20 Sek.)
- T-Net Leistungsmerkmale (Hook Flash)

Ausgehende Anrufe

- Wahlvorbereitung
- Wahlwiederholung
- Automatische Wahlwiederholung
- Zielwahl mit großen Namentasten (5 Ziele)
- Kurzwahl (10 Speicher)
- Direkturf (Babyruf)
- Automatische Wahl der letzten ankommenden Rufnummer (CLIP)
(Funktion muss durch Netzbetreiber unterstützt bzw. freigeschaltet werden)
- Freisprechen
- Wahl bei aufliegendem Hörer
- Call by call Funktion
- Raumüberwachung
- Wahlsperre
- Vitalfunktion
- Störungsmeldungen bei Telefon- und / oder Stromnetzausfall

Großanzeige

- Großanzeige, beleuchtet, 16-stellig, 7 Segment mit Piktogrammen
- Anzeigenmeldungen dreisprachig einstellbar (deutsch, französisch und englisch)
- Gesprächsdaueranzeige
- Kontrast der Anzeige einstellbar

Ingenieurbüro Dr. Elisabeth Seyeke

www.Computer-fuer-Behinderte.de

SiCare IR Quickphone*



* telefonieren
per
SiCare-
Sprachfern-
bedienung.

SiCare:

Großtasten

- Großtasten, rund, nach innen gewölbt, mit gut fühlbarem Druckpunkt, farblich abgehoben
- Taste „Ziffer 5“ als Orientierungslicht, wenn Tastaturbeleuchtung aus
- Tastatur- und Anzeigenbeleuchtung bei Nutzung des Telefons (über Bewegungsmelder + bei Anruf)

Notruffunktion

- Die oberste Zielwahltaste kann als Notruftaste programmiert werden.
- Max. 4 Notrufnummern speicherbar
- Automatisches Umschalten auf Freisprechen nach der Quittierung
- Sprachspeicher für Notrufansage (max. 20 Sek.)
- Spezielle Notrufparameter einstellbar

zusätzliche Notruffunktion – SiCare IR Quickphone f

- Funk-Notruffunktion
- Handsender kann an Kordel oder Armband getragen werden
- Handsender ist wasserdicht (max. Wassertiefe: 1Meter, max. Wassertemperatur: 45° C.)
- Europäische Notruffrequenz 869,2 MHz
- Bis zu 8 Handsender können einem Telefon zugeordnet werden
- Bis zu 9 Rufnummern können gespeichert und jedem Handsender zugeordnet werden.
- Reichweite des Senders: bis zu 30 m innerhalb von Gebäuden / bis zu 250 m im freien Gelände

Grundeinstellungen

- Persönliche Identifikations Nummer (PIN)
- Wahlverfahren MFV
- Nebenstellenbetrieb (Signaltaste Flash, AKZ/HAKZ / Amtspause programmierbar)
- Rufnummern von Polizei / Feuerwehr länderspezifisch einstellbar
- Rückstellen
- Kopfhörerbetrieb

Infrarot Empfänger

- Integrierter Infrarot-Empfänger.
- Das Telefon kann lernfähigen Infrarot-Umfeldsteuerungen zugeordnet und über diese bedient werden.
- Die Funktionen aller auf der Oberfläche des Telefons verfügbaren Tasten können von Umfeldsteuerungen ausgeführt werden.

Farbe

- Schwarzblau

Alle Angaben ohne Gewähr. Liefermöglichkeiten und Änderungen vorbehalten.

Ingenieurbüro Dr. Elisabeth Seyeke
www.Computer-fuer-Behinderte.de